

HOLEX**Zaistovacie kliešte na drôt, Celková dĺžka: 290mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	707920 290
GTIN	4045197593924
Trieda položky	72B

Popis**Prevedenie:**

Zápustkovo kované kliešte. Čeluste sú zdrsené z vnútornej strany. Rezné čeluste dodatočne indukčne kalené. **Čeluste sú vpredu skosené pod uhlom 40°.**

Použitie:

Na stočenie poistných drôtov (pozri obrázok); zmenou polohy je možné spracovať akúkoľvek dĺžku drôtu. Pre drôty s \varnothing do cca 1,6 mm. Otáčanie doprava aj doľava s automatickým návratom.

Materiál:

Špeciálna oceľ, brunovaná resp. lakovaná, lesklá hlava.

Technický opis

pre \varnothing drôtu	< 1,6 mm
Tvar čelustí	40° skosené
Celková dĺžka	290 mm
Vlastnosť čelustí	Rezné čeluste dodatočne indukčne kalené
Prevedenie čelustí	Čeluste, vnútorná strana zdrsená
Materiál	špeciálna oceľ
Povrch	brunované resp. lakované, lesklá hlava
Druh produktu	Zaistovacie kliešte na drôt

