

**KANON****Skúšačky a pracovné prístroje pre najmenšie ťahovacie momenty,  
Maximálny ťahovací moment: 6cNm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	658800 6
GTIN	4582126965396
Trieda položky	66F

**Popis****Prevedenie:**

Presné meracie zariadenie pre najnižšie krútiace momenty. Ľahko čitateľná stupnica s vlečným ukazovateľom na hornej strane a ďalšia stupnica na boku telesa. **S 3-čelustovým ocelovým skľučovadlom.**

**Použitie:**

Na meranie najmenších krútiacich momentov (krútiace alebo trecie odpory), prípadne na kontrolované ťahovanie skrutiek.

**Norma:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Upozornenie:**

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.

**Technický opis**

Maximálny ťahovací moment	6 cNm
Ø	43 mm
Rozsah skľučovadla	1 - 6,5 mm
Hmotnosť	290 g
Rozsah krútiaceho momentu	0,5 - 6 cNm
Rozsah krútiaceho momentu	5 - 60 mNm
Nastavenie hodnoty spúšťania	Vlečný ukazovateľ

Forma pripojenia	3-čelustové skľučovadlo
Spätná väzba	so zobrazením
Ukazovateľ	analogová
Norma	DIN EN ISO 6789
Signalizácia spustenia	optická
Séria	SGK
Celková dĺžka L	106 mm
Merací proces	Krútiaci moment
Členenie stupnice 1 dielik =	1 mNm
Prestavitelnosť hodnoty spúšťania	nedá sa nastaviť
Odčítanie s možnosťou prepínania	Nm
Kalibrácia	O3
Smer vťahovania	uťahovanie doprava a doľava
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Presnosť merania krútiaci moment	±3 %
Údaje protokolovateľné	nie
Meracia technika	mechanický
Druh produktu	Momentové kľúče