



Elektronický momentový skrutkovač, Maximálny ťahovací moment: 50cNm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	659010 50
GTIN	4571141275269
Trieda položky	66F

Popis

Prevedenie:

Vysoko presný elektronický momentový skrutkovač s veľkým, ľahko čitateľným displejom.

- **Displej: Režim sledovania (track) a režim špičky (peak).**
- **Kapacita pamäte: Až 1000 nameraných hodnôt.**
- **Rozhranie: Uložené namerané údaje je možné preniesť do počítača pomocou kábla USB.**
- **Výber medzi 2 režimami merania:**
- **Režim skrutkovania (zadanie požadovaného krútiaceho momentu s hraničnou hodnotou predvýstrahy).**
- **Kontrolný režim (špecifikácia minimálnej a maximálnej hodnoty tolerancie). Príslušný výsledok merania sa zobrazí pomocou LED a bzučiaka.**

Meracie jednotky: cNm, lbf_{in}, kgf_{cm}, oz_{in}

Použitie:

Kontrola krútiaceho momentu; kontrolované utiahnutie skrutky pri jednotlivých skrutkových spojoch alebo malých sériách.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Rozsah balenia:

Obsahuje lítium-iónovú batériu a USB kábel na prenos údajov č. 655265.

Upozornenie:

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.

Technický opis

Rozlíšenie	0,05 cNm
------------	----------

Hmotnosť	340 g
Maximálny ťahovací moment	50 cNm
Presnosť merania krútiaci moment	±1 %
Rozsah krútiaceho momentu	10 - 50 cNm
Spätná väzba	so zobrazením
Forma pripojenia	1/4-palcový bitový upínač
Prestavitelnosť hodnoty spúšťania	nastaviteľné
Merací proces	Krútiaci moment
Odčítanie s možnosťou prepínania	Nm
Odčítanie s možnosťou prepínania	lbf·in
Odčítanie s možnosťou prepínania	kgf·cm
Odčítanie s možnosťou prepínania	oz·in
Ukazovateľ	digitálna
Celková dĺžka L	230 mm
Signalizácia spustenia	optická
Signalizácia spustenia	akustická
Nastavenie hodnoty spúšťania	digitálny, nastaviteľný
Kalibrácia	O3
Smer vťahovania	ťahovanie doprava a doľava
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Rozhranie	USB rozhranie
Uchytenie bitu	F 6,3
Norma	DIN EN ISO 6789
Údaje protokolovateľné	áno
Meracia technika	elektronický
Rozsah krútiaceho momentu	0,1 - 0,5 Nm
Kapacita akumulátora	2,5 Ah
Napätie akumulátora	3,7 V
Počet obsiahnutých akumulátorov	1

Druh batérie	Li-Ion
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Druh produktu	Momentový skrutkovač

Služby

KalibráciaUťahovací skrutkovač na oboch stranách Maximálny uťahovací moment 0,04-20/2	020260 0,04-20/2
--	------------------

Príslušenstvo

Dátový kábel	655265
--------------	--------