

**Račňový očkový nástrčný nástroj, Typ rozmer klúča: 2-21 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 657925 2-21 |
| GTIN | 4000896179916 |
| Trieda položky | 630 |

Popis**Prevedenie:**

Kované v zápustke; všetky nástroje so zásuvným pripojením = obdĺžnikový hriadeľ s odpruženým poistným čapom. Tým sa zabezpečí pevné a bezpečné uloženie zásuvných nástrojov v momentovom kľúči.

Hlboko zalomená **krúžková račňa** prepínateľná. Uhol uchopenia 9°.

Výhoda:

Práca ako s račňou na mimoriadne ťažko prístupných miestach.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Údaje o používaní:**Legenda k výkresu a vzorcu:**

l_1 = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja

l_2 = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči

l_3 = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia

l_4 = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja

L = Celková dĺžka nástroja

T_1 = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť

T_2 = Predpísaný krútiaci moment

Vhodné pre:

Momentové kľúče so 4-hranným upínačom.

Upozornenie:

Pozorujte meradlo nasadzovacích nástrojov a porovnajte ho s meradlom nastavovacieho nástroja (pozri skúšobný protokol/návod na obsluhu použitého momentového kľúča). V prípade odchýlky opravte meradlo!

Technický opis

| | |
|---|-------------------------------------|
| Rozmer cez steny | 21 mm |
| Dĺžka l | 81 mm |
| Šírka b | 40 mm |
| Výška h | 14,3 mm |
| Vkladacia stopka | 14×18 mm |
| Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia S | 36 mm |
| Vymeniteľné nástroje | nástrčný nástroj |
| Prepínateľná račňa | áno |
| Nástroje s račňovou funkciou | áno |
| Druh produktu | Nástrčný nadstavec s očkom a račňou |