

KANON**Skúšačky a pracovné prístroje pre najmenšie ťahovacie momenty,
Maximálny ťahovací moment: 12cNm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	658800 12
GTIN	4582126965402
Trieda položky	66F

Popis

Prevedenie:

Presné meracie zariadenie pre najnižšie krútiace momenty. Ľahko čitateľná stupnica s vlečným ukazovateľom na hornej strane a ďalšia stupnica na boku telesa. **S 3-čelustovým ocelovým skľučovadlom.**

Použitie:

Na meranie najmenších krútiacich momentov (krútiace alebo trecie odpory), prípadne na kontrolované ťahovanie skrutiek.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Upozornenie:

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.

Technický opis

Hmotnosť	290 g
Maximálny ťahovací moment	12 cNm
Rozsah skľučovadla	1 - 6,5 mm
Ø	43 mm
Rozsah krútiaceho momentu	1 - 12 cNm
Rozsah krútiaceho momentu	10 - 120 mNm
Norma	DIN EN ISO 6789

Ukazovateľ	analógová
Celková dĺžka L	106 mm
Spätná väzba	so zobrazením
Prestavitelnosť hodnoty spúšťania	nedá sa nastaviť
Merací proces	Krútiaci moment
Séria	SGK
Forma pripojenia	3-čelustové skľučovadlo
Nastavenie hodnoty spúšťania	Vlečný ukazovateľ
Členenie stupnice 1 dielik =	2 mNm
Signalizácia spustenia	optická
Odčítanie s možnosťou prepínania	Nm
Kalibrácia	O3
Smer vťahovania	uťahovanie doprava a doľava
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Presnosť merania krútiaci moment	±3 %
Údaje protokolovateľné	nie
Meracia technika	mechanický
Druh produktu	Momentové kľúče

Služby

KalibráciaMomentový kľúč obojstranný Maximálny uťahovací moment 400/2

020030 400/2