

**Čepel' 8 mm s vonkajším štvorhranom, Vonkajší štvorhran: 3/8palec****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	659876 3/8
GTIN	7610733220533
Trieda položky	63D

**Popis****Prevedenie:**

**Čepel'** vyrobená zo špeciálnej chróm-vanádiovej zliatiny s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou. Niklovaný a chrómovaný povrch.

**Vhodné pre:**

Momentové skrutkovače č. 659906 / 659908 / 659911 (do kat. 48) / 659912 / 659957 a 659958 **vel. 1600** a sortiment skrutkovačov so sklopnou rukoväťou č. 667625 / 667645.

**Upozornenie:**

Ďalšie čepele pod č. 659870/659872 a 659878 – 659884.

**Technický opis**

Celková dĺžka	80 mm
Úžitková dĺžka	64 mm
Výstupný profil	4-hranný skrutkovač
Pohonný štvorhran	3/8 palec
Druh produktu	Skrutkovač – násada