

**Nástrčný nadstavec s otvoreným očkom a račňou, Rozmer cez steny: 11 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	657920 11
GTIN	4035894038798
Trieda položky	66F

**Popis****Prevedenie:**

Kované v zápustke; všetky nástroje so zásuvným pripojením = obdĺžnikový hriadeľ s odpruženým poistným čapom. Tým sa zabezpečí pevné a bezpečné uloženie zásuvných nástrojov v momentovom kľúči.

Patentovaný špeciálny nástroj na skrútkovanie rúrových vedení a iných prevlečných matíc. S dorazom hlavy skrutiek; zabraňuje prekĺznutiu.

**Výhoda:**

**Funkcia račne** ponúka **obrovské šetrenie času a uľahčenie práce** v porovnaní s bežnými otvorenými kruhovými nástrojmi.

**Údaje o používaní:****Legenda k výkresu a vzorcu:**

$l_1$  = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja

$l_2$  = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči

$l_3$  = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia

$l_4$  = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja

L = Celková dĺžka nástroja

$T_1$  = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť

$T_2$  = Predpísaný krútiaci moment

**Vhodné pre:**

Momentové kľúče so 4-hranným upínačom.

**Upozornenie:**

Pozorujte meradlo nasadzovacích nástrojov a porovnajte ho s meradlom nastavovacieho nástroja (pozri skúšobný protokol/návod na obsluhu použitého momentového kľúča). V prípade odchýlky opravte meradlo!

## Technický opis

Šírka b	33 mm
Výška h	11 mm
Vkladacia stopka	9×12 mm
Rozmer cez steny	11 mm
Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia S	17,5 mm
Vymeniteľné nástroje	nástrčný nástroj
s funkciou račne	áno
Druh produktu	Nástrčný nadstavec s očkom a račňou