



Elektronický momentový skrutkovač, Maximálny ťahovací moment: 400cNm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	659010 400
GTIN	4571141275306
Trieda položky	66F

Popis

Prevedenie:

Vysoko presný elektronický momentový skrutkovač s veľkým, ľahko čitateľným displejom.

- **Displej: Režim sledovania (track) a režim špičky (peak).**
- **Kapacita pamäte: Až 1000 nameraných hodnôt.**
- **Rozhranie: Uložené namerané údaje je možné preniesť do počítača pomocou kábla USB.**
- **Výber medzi 2 režimami merania:**
- **Režim skrutkovania (zadanie požadovaného krútiaceho momentu s hraničnou hodnotou predvýstrahy).**
- **Kontrolný režim (špecifikácia minimálnej a maximálnej hodnoty tolerancie). Príslušný výsledok merania sa zobrazí pomocou LED a bzučiaka.**

Meracie jednotky: cNm, lbfin, kgfcm, ozfin

Použitie:

Kontrola krútiaceho momentu; kontrolované utiahnutie skrutky pri jednotlivých skrutkových spojoch alebo malých sériách.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Rozsah balenia:

Obsahuje lítium-iónovú batériu a USB kábel na prenos údajov č. 655265.

Upozornenie:

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.

Technický opis

Hmotnosť	340 g
----------	-------

Maximálny ťahovací moment	400 cNm
Rozlíšenie	0,5 cNm
Presnosť merania krútiaci moment	±1 %
Rozsah krútiaceho momentu	80 - 400 cNm
Spätná väzba	so zobrazením
Signalizácia spustenia	optická
Signalizácia spustenia	akustická
Celková dĺžka L	230 mm
Prestavitelnosť hodnoty spúšťania	nastaviteľné
Merací proces	Krútiaci moment
Odčítanie s možnosťou prepínania	Nm
Odčítanie s možnosťou prepínania	lbfm
Odčítanie s možnosťou prepínania	kgfcm
Odčítanie s možnosťou prepínania	ozfin
Ukazovateľ	digitálna
Forma pripojenia	1/4-palcový bitový upínač
Nastavenie hodnoty spúšťania	digitálny, nastaviteľný
Kalibrácia	O3
Smer vŕahovania	uťahovanie doprava a doľava
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Rozhranie	USB rozhranie
Uchytenie bitu	F 6,3
Norma	DIN EN ISO 6789
Údaje protokolovateľné	áno
Meracia technika	elektronický
Rozsah krútiaceho momentu	0,8 - 4 Nm
Kapacita akumulátora	2,5 Ah
Napätie akumulátora	3,7 V
Počet obsiahnutých akumulátorov	1

Druh batérie	Li-Ion
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Druh produktu	Momentový skrutkovač

Služby

KalibráciaUťahovací skrutkovač na oboch stranách Maximálny uťahovací moment 0,04-20/2	020260 0,04-20/2
--	------------------

Príslušenstvo

Dátový kábel	655265
--------------	--------