



Nástrčná rača prepínateľná s vonkajším štvorhranom, Vonkajší štvorhran: 1/4



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	659877 1/4
GTIN	7610733232802
Trieda položky	63D

Popis

Prevedenie:

Zo špeciálnej chróm-vanádiovej zliatiny s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou. Niklovaný a chrómovaný povrch.

Vhodné pre:

Momentový skrutkovač č. 659906/659908/659911 (do kat. 48) a 659912 **vel. 1600** a sortiment skrutkovačov č. 667625/667645.

Upozornenie:

Ďalšie čepele pod č. 659870/659872 a 659878 – 659884.

Technický opis

Úžitková dĺžka	51 mm
Celková dĺžka	67 mm
Pohonný štvorhran	1/4 palec
Výstupný profil	4-hranný skrutkovač
Druh produktu	Skrutkovač – násada