

**Elektronický momentový skrutkovač, Maximálny ťahovací moment: 50cNm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	659050 50
GTIN	4045197503862
Trieda položky	62E

**Popis****Prevedenie:**

Veľmi flexibilný momentový skrutkovač s 2-zložkovou rukoväťou, veľkým displejom a rýchlopínacou spojovacou stopkou pre bity. Po dosiahnutí požadovanej hodnoty vydá momentový skrutkovač optický alebo zvukový signál. So zobrazením špičkovej hodnoty a zobrazením chodu sú k dispozícii 2 pracovné režimy. Uloží až 50 hodnôt.

**Meracie jednotky:** cNm, lbf·in, kgf·cm

**Použitie:**

Kontrola krútiaceho momentu; kontrolované utiahnutie skrutky pri jednotlivých skrutkových spojoch alebo malých sériách.

**Norma:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Upozornenie:**

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.

**Technický opis**

Rozlíšenie	0,1 cNm
Hmotnosť	200 g
Maximálny ťahovací moment	50 cNm
Presnosť merania krútiaci moment	±2 %
Rozsah krútiaceho momentu	10 - 50 cNm
Počet obsiahnutých batérií	1
Signalizácia spustenia	akustická

Signalizácia spustenia	optická
Forma pripojenia	1/4-palcový bitový upínač
Odčítanie s možnosťou prepínania	cNm
Odčítanie s možnosťou prepínania	lbf·in
Odčítanie s možnosťou prepínania	kgf·cm
Merací proces	Krútiaci moment
Princíp spúšťania	elektromechanické spustenie
Spätná väzba	so zobrazením
Nastavenie hodnoty spúšťania	digitálny, nastaviteľný
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania	nastaviteľné
Celková dĺžka L	203 mm
Ukazovateľ	digitálna
Kalibrácia	O3
Smer vŕhovania	uťahovanie doprava a doľava
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Uchytenie bitu	F 6,3
Norma	DIN EN ISO 6789
Údaje protokolovateľné	áno
Meracia technika	elektronický
Typ batérií	LR3
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Druh produktu	Momentový skrutkovač

## Služby

Kalibrácia Uťahovací skrutkovač na oboch stranách  
Maximálny uťahovací moment 0,04-20/2

020260 0,04-20/2

## Príslušenstvo

Skrutkovač do drážky pre mincu krátky Dĺžka čepele 45

664311 45

Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR3	081551 LR3
Skrutkovač do drážky pre mincu Dĺžka čepele 45	664310 45
Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR3	081561 LR3
Kryt priehradky na batérie Typ 1	655346 1