

**Auto-kliešte, Celková dĺžka: 200mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	706800 200
GTIN	4003773051923
Trieda položky	73F

Popis**Prevedenie:**

Úzka čeľusť s vrúbkovanými, ozubenými čeľuštami. Kliešte čierne atramentované, leštená hlava, rukoväť potiahnutá plastom.

Norma:

DIN ISO 5743

Materiál:

Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, zápusťkovo kovaná a kalená v oleji.

Technický opis

vhodné pre rúry s Ø do	30 mm
Hrúbka hlavy	3,5 mm
Celková dĺžka	200 mm
Dĺžka čeľustí	45 mm
Norma	DIN ISO 5743
Rozovretie	úzke
Prevedenie čeľustí	vrúbkované, ozubené
Rukoväť	s plastovým poťahom
Materiál	Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, zápusťkovo kovaná a kalená v oleji
Povrch	čierne atramentované, leštená hlava

Druh produktu

Uchopovacie kliešte