



## Nástroj na vkladanie bitovej račne, Upínanie bitov: 1/4palec



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	657940 1/4
GTIN	4018754140794
Trieda položky	63A

### Popis

#### Prevedenie:

Kované v zápustke; všetky nástroje so zásuvným pripojením = obdĺžnikový hriadeľ s odpruženým poistným čapom. Tým sa zabezpečí pevné a bezpečné uloženie zásuvných nástrojov v momentovom kľúči.

#### Možnosť prepínania račne a pravý a ľavý chod.

#### Použitie:

Na upnutie bitov pomocou 6-hrannej stopky podľa DIN ISO 1173, C 6,3 a E 6,3 (1/4 palca).

#### Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, bez odlupovania vďaka chrómovaniu cez nikel.

#### Údaje o používaní:

#### Legenda k výkresu a vzorcu:

$l_1$  = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja

$l_2$  = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči

$l_3$  = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia

$l_4$  = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja

L = Celková dĺžka nástroja

$T_1$  = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť

$T_2$  = Predpísaný krútiaci moment

#### Vhodné pre:

Momentové kľúče so 4-hranným upínačom.

#### Upozornenie:

Pozorujte meradlo nasadzovacích nástrojov a porovnajte ho s meradlom nastavovacieho nástroja (pozri skúšobný protokol/návod na obsluhu použitého momentového kľúča). V prípade odchýlky opravte meradlo!

Zaťažiteľnosť nástrčných nástrojov je podľa rozsahu kľúča obmedzená a môže byť menšia ako kapacita momentového kľúča.

## Technický opis

Upínanie bitov	1/4 palec
Šírka b	22 mm
Výška h	13,6 mm
Vkladacia stopka	9×12 mm
Dlhodobá zaťažiteľnosť	40 Nm
Vymeniteľné nástroje	nástrčný nástroj
Počet zubov	22
Séria	725B
Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia S	17,5 mm
Materiál	chróm-legovaná oceľ
Prepínateľná račňa	áno
Nástroje s račňovou funkciou	áno
Druh produktu	Nástroj na vkladanie bitovej račne