



Bit pre skrutky Pozidriv, 1/4 palca C 6,3 BiTorsion, potiahnutý diamantom, Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka: 1/25mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	675530 1/25
GTIN	4013288191632
Trieda položky	63H

Popis

Prevedenie:

Na upnutie v držiakoch do ruky, prípadne strojoch so zodpovedajúcim upínacím 6-hranom, prípadne na upnutiu v spojovacích spojkách č. 675000 – 675050.

VyhotovenieBiTorsion s nižšou tvrdosťou v torznej zóne na odpruženie zaťažovaných hrotov = dlhšia životnosť. Optimálne pôsobenie pri použití s rýchlovýmenným držiakom BiTorsions č. 675030.

S diamantovou vrstvou profilu, ktorá zaisťuje malé vyhadzovacie sily, nízke odieranie a dlhšiu životnosť:

Použitie:

Pre skrutky s krížovou drážkou Phillips DIN 3128 alebo DIN ISO 2351-2.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiál:

Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, **kalená**.

Technický opis

Celková dĺžka	25 mm
Veľkosť krížovej drážky	1
Bit-šesťhranná stopka	C 6,3
Označenie výrobcu	855/1 BDC PZ
Norma	DIN ISO 1173

Výstupný profil	Skrutkovač Pozidriv
Druh produktu	Bitový nástroj