



Otvorený očkový nástrčný nástroj, Typ rozmer klúča: 1-14mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 657910 1-14 |
| GTIN | 4018754034390 |
| Trieda položky | 63A |

Popis

Prevedenie:

Kované v zápustke; všetky nástroje so zásuvným pripojením = obdĺžnikový hriadeľ s odpruženým poistným čapom. Tým sa zabezpečí pevné a bezpečné uloženie zásuvných nástrojov v momentovom kľúči.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, bez odlupovania vďaka chrómovaniu cez nikel.

Údaje o používaní:

Legenda k výkresu a vzorcu:

l_1 = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja

l_2 = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči

l_3 = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovannej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia

l_4 = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja

L = Celková dĺžka nástroja

T_1 = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť

T_2 = Predpísaný krútiaci moment

Vhodné pre:

Momentové kľúče so 4-hranným upínačom.

Upozornenie:

Zaťažiteľnosť nástrčných nástrojov je podľa rozsahu klúča obmedzená a môže byť menšia ako kapacita momentového klúča.

Pozorujte meradlo nasadzovacích nástrojov a porovnajte ho s meradlom nastavovacieho nástroja (pozri skúšobný protokol/návod na obsluhu použitého momentového kľúča). V prípade odchýlky opravte meradlo!

Technický opis

| | |
|---|--------------------------------------|
| Vkladacia stopka | 9×12 mm |
| Rozmer cez steny | 14 mm |
| Šírka b | 27 mm |
| Výška h | 13 mm |
| Séria | 733/10 |
| Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia S | 17,5 mm |
| Vymeniteľné nástroje | nástrčný nástroj |
| Materiál | chróm-legovaná oceľ |
| Povrch | chrómovaný (odolný voči odlupovaniu) |
| s funkciou račne | nie |
| Druh produktu | Očkový nástrčný kľúč |