



Otvorený očkový nástrčný nástroj, Typ rozmer klúča: 1-17mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	657910 1-17
GTIN	4018754034406
Trieda položky	63A

Popis

Prevedenie:

Kované v zápustke; všetky nástroje so zásuvným pripojením = obdĺžnikový hriadeľ s odpruženým poistným čapom. Tým sa zabezpečí pevné a bezpečné uloženie zásuvných nástrojov v momentovom kľúči.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, bez odlupovania vďaka chrómovaniu cez nikel.

Údaje o používaní:

Legenda k výkresu a vzorcu:

l_1 = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja

l_2 = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči

l_3 = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia

l_4 = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja

L = Celková dĺžka nástroja

T_1 = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť

T_2 = Predpísaný krútiaci moment

Vhodné pre:

Momentové kľúče so 4-hranným upínačom.

Upozornenie:

Zaťažiteľnosť nástrčných nástrojov je podľa rozsahu klúča obmedzená a môže byť menšia ako kapacita momentového klúča.

Pozorujte meradlo nasadzovacích nástrojov a porovnajte ho s meradlom nastavovacieho nástroja (pozri skúšobný protokol/návod na obsluhu použitého momentového kľúča). V prípade odchýlky opravte meradlo!

Technický opis

Rozmer cez steny	17 mm
Výška h	13 mm
Šírka b	31,5 mm
Vkladacia stopka	9×12 mm
Séria	733/10
Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia S	17,5 mm
Vymeniteľné nástroje	nástrčný nástroj
Materiál	chróm-legovaná oceľ
Povrch	chrómovaný (odolný voči odlupovaniu)
s funkciou račne	nie
Druh produktu	Očkový nástrčný kľúč