



LED pracovné svietidlo, Typ: 2



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	081415 2
GTIN	4260131238086
Trieda položky	08C

Popis

Prevedenie:

Výkonné, stmievateľné, odolné a robustné pracovné svetlá s **flexibilným hriadeľom** a **silným magnetickým podstavcom**. Prípojka k 24 V napájacímu adaptéru alebo 24 V radiacej jednotke stroja. Vysokovýkonné LED-ky v hliníkovej skrinke, studená biela cca 5 500 Kelvinov. Bodový reflektor na ciele osvetlenie.

Funkcia:

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane napájacieho adaptéra 250 V.

Upozornenie:

Vhodné náhradné stolové svorky a magnetické držiaky nájdete pod č. 081418/081419.

Technický opis

Hmotnosť	760 g
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka

Stupeň ochrany krytom IP	IP 65
Osvetľovacie teleso	LED
Druh upevnenia	Magnetický podstavec
Svetelný tok	200 lm
Ø magnetického podstavca	66 mm
Svetelný výkon	2 W
Menovité napätie	250 V
Teplota farby	5500 K
Zóna ATEX	žiadna
Celková výška	600 mm
Farba svetla	studená biela
Ø svietidla	28 mm
Druh produktu	Stolové svietidlo/pracovné svietidlo

Príslušenstvo

stolná svorka Montážna doska Ø hore 95	081418 95
Magnetické držiaky Montážna doska Ø hore 95	081419 95