



## LED pracovné svietidlo, Typ: 8



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	081415 8
GTIN	4260131238079
Trieda položky	08C

### Popis

#### Prevedenie:

Výkonné, stmievateľné, odolné a robustné pracovné svetlá s **flexibilným hriadelom** a **silným magnetickým podstavcom**. Prípojka k 24 V napájacímu adaptéru alebo 24 V radiacej jednotke stroja. Vysokovýkonné LED-ky v hliníkovej skrinke, studená biela cca 5 500 Kelvinov. Rovnomerné osvetlenie so širokým záberom 120°.

#### Funkcia:

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

#### Rozsah balenia:

Vrátane napájacieho adaptéra 250 V.

#### Upozornenie:

Vhodné náhradné stolové svorky a magnetické držiaky nájdete pod č. 081418/081419.

### Technický opis

Hmotnosť	1600 g
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka

Osvetľovacie teleso	LED
Ø magnetického podstavca	88 mm
Druh upevnenia	Magnetický podstavec
Svetelný tok	900 lm
Stupeň ochrany krytom IP	IP 65
Svetelný výkon	9 W
Menovité napätie	250 V
Teplota farby	5500 K
Uhol vyžarovania	120 Stupeň
Zóna ATEX	žiadna
Celková výška	850 mm
Farba svetla	studená biela
Svietidlo šírka	50 mm
Svietidlo hĺbka	175 mm
Svietidlo výška	25 mm
Druh produktu	Stolové svietidlo/pracovné svietidlo

## Príslušenstvo

Magnetické držiaky Montážna doska Ø hore 95	081419 95
stolná svorka Montážna doska Ø hore 95	081418 95