

Erdi**Dierovacie nožnice na plech Ušľachtilá ocel', pravé rezanie, Celková dĺžka: 300mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	761000 300
GTIN	4010220000908
Trieda položky	73X

Popis

Prevedenie:

Zápustkové kovanie. Hlava nožníc bez povrchovej úpravy, štíhle, špicaté a otvorené lakované, prípadne zapustené ramená.

Z **nehrdzavejúcej ocele**, indukčne kalené rezné hrany (HRC 60), aj na plechy V2A.

Použitie:

Na zakrivené a krátke rovné rezy.

Technický opis

Celková dĺžka	300 mm
Dĺžka ostria	47 mm
Druh použitia	pravé rezanie
Druh produktu	Nožnice

Príslušenstvo

Súprava dielov na opravu nožníc na plech	760110
--	--------