

**Ploché kliešte, chrómované izolované podľa VDE, Celková dĺžka: 160mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	710700 160
GTIN	4003773033790
Trieda položky	73F

Popis**Prevedenie:**

S krátkymi silnými čelustami (okružnými). Čeluste sú na vnútornej strane hladké.
Chrómované kliešte, rukoväť s viaczložkovými krytmi, **izolované do 1000 voltov podľa normy DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201.**

Norma:**DIN ISO 5745****Materiál:**

Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji.

Technický opis

Celková dĺžka	160 mm
Dĺžka čelustí	30 mm
Otvorený tvar	oblé
Norma	DIN ISO 5745
Norma	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Prevedenie čelustí	hladká vnútorná strana
Rukoväť	Viaczložkový plášť
Materiál	Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji

Povrch Kliešte	chrómovaná
Druh produktu	Okrúhle kliešte