

Erdi**Nožnice na plech Ideal Ušľachtilá ocel', ľavé rezanie, Celková dĺžka: 260mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	762100 260
GTIN	4010220001301
Trieda položky	73X

Popis

Prevedenie:

Zápustkové kovanie. Hlava nožníc bez povrchovej úpravy a otvorené lakované ramená. Z **nehrdzavejúcej ocele**, indukčne kalené rezné hrany (HRC 60), aj na plechy V2A.

Použitie:

Na priebežné rovné rezy a na vystrihovanie tvarov.

Technický opis

Celková dĺžka	260 mm
Dĺžka ostria	30 mm
Druh použitia	ľavé rezanie
Druh produktu	Nožnice