

**Erdi****Ideálne nožnice na plech s 2K-zložkovou rukoväťou malé, pravé rezanie,  
Celková dĺžka: 230mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	764000 230
GTIN	4010220024720
Trieda položky	73X

## Popis

### Prevedenie:

Zápustkovo kovaná hlava nožníc; rezné hrany sú indukčne kalené. Dvojitý pákový prevod s integrovanou otváracou pružinou. Ramená z poniklovaného oceľového plechu. Dvojzložková rukoväť s vložkou z mäkkého materiálu na jemné uchopenie.

Hlava nožníc z nehrdzavejúcej ocele (HRC 60), ozubené rezné hrany.

**Kapacita rezania:** Plechy do 1,2 mm, plechy V2A do 1,0 mm.

### Použitie:

Na priebežné rovné rezy a na vystrihovanie tvarov.

## Technický opis

Dĺžka ostria	27 mm
Celková dĺžka	230 mm
Druh použitia	pravé rezanie
Druh produktu	Nožnice

## Príslušenstvo

Súprava dielov na opravu nožníc na plech Ideal	764010
--	--------