

Erdi**Dierovacie nožnice na plech Ušľachtilá ocel', ľavé rezanie, Celková dĺžka: 275mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	761100 275
GTIN	4010220000892
Trieda položky	73X

Popis

Prevedenie:

Zápustkové kovanie. Hlava nožníc bez povrchovej úpravy, štíhle, špicaté a otvorené lakované, prípadne zapustené ramená.

Z **nehodzavejúcej ocele**, indukčne kalené rezné hrany (HRC 60), aj na plechy V2A.

Použitie:

Na zakrivené a krátke rovné rezy.

Technický opis

Dĺžka ostria	42 mm
Celková dĺžka	275 mm
Druh použitia	ľavé rezanie
Druh produktu	Nožnice

Príslušenstvo

Súprava dielov na opravu nožníc na plech	760120
--	--------