

**Erdi****Nožnice na plech Ideal s HSS ostrím, ľavé rezanie, Celková dĺžka: 280mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	762150 280
GTIN	4010220000380
Trieda položky	73X

## Popis

**Prevedenie:**

Zápustkové kovanie. Hlava nožníc bez povrchovej úpravy a otvorené lakované ramená.  
S **reznými hranami HSS (HRC 65)**. Mimoriadne dlhá životnosť rezných hrán (na všetky plechy, plechy V2A a tvrdé plechy do 1,0 mm).

**Použitie:**

Na priebežné rovné rezy a na vystrihovanie tvarov.

## Technický opis

Dĺžka ostria	34 mm
Celková dĺžka	280 mm
Druh použitia	ľavé rezanie
Druh produktu	Nožnice