

Erdi**Nožnice na plech na plynulé strihanie Ušľachtilá oceľ, pravé rezanie, Celková dĺžka: 350mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	760500 350
GTIN	4010220001448
Trieda položky	73X

Popis

Prevedenie:

Zápustkové kovanie. Hlava nožníc bez povrchovej úpravy a otvorené lakované, prípadne zapustené ramená.

Z **nehrdzavejúcej ocele**, indukčne kalené rezné hrany (HRC 60), aj na plechy V2A.

Použitie:

Špeciálne na dlhé a priebežné rezy.

Technický opis

Dĺžka ostria	65 mm
Celková dĺžka	350 mm
Druh použitia	pravé rezanie
Druh produktu	Nožnice