

Erdi**Ideálne nožnice na plech s 2K-zložkovou rukoväťou veľmi malé, pravé rezanie, Celková dĺžka: 180mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	764050 180
GTIN	4010220031308
Trieda položky	73X

Popis

Prevedenie:

Zápustkovo kovaná hlava nožníc; rezné hrany sú indukčne kalené. Dvojitý pákový prevod s integrovanou otváracou pružinou. Ramená z poniklovaného oceľového plechu. Dvojzložková rukoväť s vložkou z mäkkého materiálu na jemné uchopenie.

Hlava nožníc z nehrdzavejúcej ocele S (HRC 60 – 62), **o 25 % menej vynaloženej sily.**

Kapacita rezania: Plechy do 1,2 mm, plechy V2A do 1,0 mm.

Použitie:

Na priebežné rovné rezy a na vystrihovanie tvarov.

Pre najužšie rádiusy a ťažko prístupné miesta.

Technický opis

Dĺžka ostria	20 mm
Celková dĺžka	180 mm
Druh použitia	pravé rezanie
Druh produktu	Nožnice