

**Erdi****Dierovacie nožnice na plech s HSS ostrím, ľavé rezanie, Celková dĺžka: 300mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	761150 300
GTIN	4010220000328
Trieda položky	73X

## Popis

### Prevedenie:

Zápustkové kovanie. Hlava nožníc bez povrchovej úpravy, štíhle, špicaté a otvorené lakované, prípadne zapustené ramená.

S **reznými hranami HSS (HRC 65)**. Mimoriadne dlhá životnosť rezných hrán (na všetky plechy, plechy V2A a tvrdé plechy do 1,0 mm).

### Použitie:

Na zakrivené a krátke rovné rezy.

## Technický opis

Celková dĺžka	300 mm
Dĺžka ostria	47 mm
Druh použitia	ľavé rezanie
Druh produktu	Nožnice

## Príslušenstvo

Súprava dielov na opravu nožníc na plech	760110
--	--------