

**Garant****Súprava skrutkovacích hrotov 61-dielne****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	676040
GTIN	4045197613349
Trieda položky	61F

**Popis****Prevedenie:**

Systémový box vyrobený z takmer nerozbitného ABS plastu s integrovanými závesmi a rýchlopínaním. V otvorenom stave sa bity dajú pohodlne vybrať a vďaka veľkým medzerám sú ľahko prístupné.

**Obsah:**

Čepele bitov C 6,3 (1/4 palca) triedené; 1 hriadel' spojky.

**Obsah:**

Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na skrutky Phillips: Č. 675105 3 ks Vel. 1/25; 6 ks Vel. 2/25; 2 ks Vel. 3/25

Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na Pozidriv: Č. 675115 3 ks Vel. 1/25; 6 ks Vel. 2/25; 2 ks Vel. 3/25

Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na vnútorný šesťhran: Č. 675125 1 ks Vel. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6

Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na vnútorný šesťhran, s guľovou hlavou: 1 ks Vel. 2,5; 3; 4; 5; 6

Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, pre vnútorné Torx®: Č. 675155 1 ks Vel. TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na vnútorné Torx® s kolíkom: 1 ks Vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na drážku: 1 ks Vel. 0,5×4; 0,6×4,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5

Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na TRI-WING®: 1 ks Vel. 2; 3; 4; 5

Rýchlospojovacia stopka: 1 ks č. 675050 veľ. 6,3

**Technický opis**

Bit-šesthranná stopka	C 6,3
Výška	47 mm
Šírka	85 mm
Dĺžka	127 mm
Výstupný profil	Plochý skrutkovač
Výstupný profil	skrutkovač na skrutky TORX®
Výstupný profil	skrutkovač na skrutky TORX® s otvorom
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Výstupný profil	Skrutkovač na Tri-Wing
Výstupný profil	Skrutkovač Pozidriv
Výstupný profil	Skrutkovač na skrutky Phillips
Balenie	ABS plastový box
Počet dielov	61
Druh produktu	Bitový nástroj

## Príslušenstvo

Systémový box Typ 21-1	630320 21-1
Bit pre skrutky Torx®, 1/4 palca C 6,3, s torznou zónou Profil Torx® TX15	675155 TX15
Bit pre skrutky Torx®, 1/4 palca C 6,3, s torznou zónou Profil Torx® TX10	675155 TX10
Bit pre šesťhran, 1/4 palca C 6,3 Profil Hex-Plus Šesťhran 3	675125 3
Skrutkovací hrot pre Pozidriv, 1/4 palca C 6,3, s torznou zónou Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 1/25	675115 1/25
Bit pre skrutky Torx®, 1/4 palca C 6,3, s torznou zónou Profil Torx® TX7	675155 TX7
Skrutkovací hrot pre Pozidriv, 1/4 palca C 6,3, s torznou zónou Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 2/25	675115 2/25

Bit pre skrutky Torx®, 1/4 palca C 6,3, s torznou zónou Profil Torx® TX8	675155 TX8
Bit pre šesťhran, 1/4 palca C 6,3 Profil Hex-Plus Šesťhran 4	675125 4
Stopka s magnetom / rýchlo-spojku Stopka-šesťhran 6,3	675050 6,3
Bit pre skrutky Torx®, 1/4 palca C 6,3, s torznou zónou Profil Torx® TX40	675155 TX40
Bit pre Phillips, 1/4 palca C 6,3, s torznou zónou Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 3/25	675105 3/25
Bit pre skrutky Torx®, 1/4 palca C 6,3, s torznou zónou Profil Torx® TX6	675155 TX6
Bit pre skrutky Torx®, 1/4 palca C 6,3, s torznou zónou Profil Torx® TX9	675155 TX9
Skrutkovací hrot pre Pozidriv, 1/4 palca C 6,3, s torznou zónou Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 3/25	675115 3/25
Bit pre skrutky Torx®, 1/4 palca C 6,3, s torznou zónou Profil Torx® TX20	675155 TX20
Bit pre šesťhran, 1/4 palca C 6,3 Profil Hex-Plus Šesťhran 6	675125 6
Bit pre Phillips, 1/4 palca C 6,3, s torznou zónou Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 2/25	675105 2/25
Bit pre šesťhran, 1/4 palca C 6,3 Profil Hex-Plus Šesťhran 2	675125 2
Bit pre šesťhran, 1/4 palca C 6,3 Profil Hex-Plus Šesťhran 5	675125 5
Bit pre skrutky Torx®, 1/4 palca C 6,3, s torznou zónou Profil Torx® TX27	675155 TX27
Bit pre skrutky Torx®, 1/4 palca C 6,3, s torznou zónou Profil Torx® TX25	675155 TX25
Bit pre Phillips, 1/4 palca C 6,3, s torznou zónou Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 1/25	675105 1/25
Bit pre skrutky Torx®, 1/4 palca C 6,3, s torznou zónou Profil Torx® TX30	675155 TX30
Bit pre šesťhran, 1/4 palca C 6,3 Profil Hex-Plus Šesťhran 2,5	675125 2,5
Bit pre skrutky Torx®, 1/4 palca C 6,3, s torznou zónou Profil Torx® TX5	675155 TX5