

Erdi**Nožnice na plech na plynulé strihanie s HSS ostrím, pravé rezanie, Celková dĺžka: 350mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	760550 350
GTIN	4010220000403
Trieda položky	73X

Popis

Prevedenie:

Zápustkové kovanie. Hlava nožníc bez povrchovej úpravy a otvorené lakované, prípadne zapustené ramená.

S **reznými hranami HSS (HRC 65)**. Mimoriadne dlhá životnosť rezných hrán (na všetky plechy, plechy V2A a tvrdé plechy do 1,0 mm).

Použitie:

Špeciálne na dlhé a priebežné rezy.

Technický opis

Celková dĺžka	350 mm
Dĺžka ostria	65 mm
Druh použitia	pravé rezanie
Druh produktu	Nožnice