



Sortiment bitov s ovládacím nástrojom 10-dielne



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	676060
GTIN	4013288041647
Trieda položky	63H

Popis

Prevedenie:

Zostavené súpravy Kraftform Kompakt® na praktické použitie, zložené z bitov a ovládacieho nástroja **na ručné a strojné použitie. Rukoväť skrutkovača** Kraftform s rýchlopínačom pre bity 1/4 palca so stopkou C 6,3 a E 6,3.

Obsah:

Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na skrutky Phillips: 1 ks Č. 675200 Vel. 1/25; 2/25

Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na Pozidriv: 1 ks Č. 675220 Vel. 1/25; 2/25

Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, pre vnútorné Torx®: 1 ks Vel. TX10; TX15; TX20

Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na drážku: 1 ks Vel. 0,5×4; 1,0×5,5

Rukoväť skrutkovača: 1 ks s rýchlovýmenným skľučovadlom C/E 6,3

Technický opis

Výstupný profil	Plochý skrutkovač
Výstupný profil	skrutkovač na skrutky TORX®
Výstupný profil	Skrutkovač Pozidriv
Výstupný profil	Skrutkovač na skrutky Phillips
Označenie výrobcu	KK 10
Počet dielov	10
Aktivačné náradie	Rukoväť skrutkovača

teleskopická čepel' zasunuteľná do rukoväti	áno
Druh produktu	Bitový nástroj

Príslušenstvo

Bit pre Phillips, 1/4 palca C 6,3, s torznou zónou Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 1/25	675200 1/25
Skrutkovací hrot pre Pozidriv, 1/4 palca C 6,3, s torznou zónou Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 2/25	675220 2/25
Bit pre Phillips, 1/4 palca C 6,3, s torznou zónou Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 2/25	675200 2/25
Skrutkovací hrot pre Pozidriv, 1/4 palca C 6,3, s torznou zónou Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 1/25	675220 1/25