



Kliešte s dlhými čelustami, ploché, chrómované izolované podľa VDE, Celková dĺžka: 160mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	711300 160
GTIN	4003773001904
Trieda položky	73F

Popis

Prevedenie:

S dlhými, štíhlymi čelustami a vloženým kĺbom.

Chrómované kliešte, rukoväť s viaczložkovými krytmi, **izolované do 1000 voltov podľa normy DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201.**

Norma:

DIN ISO 5745

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, zápusťkovo kovaná a kalená v oleji.

Technický opis

Celková dĺžka	160 mm
Dĺžka čelustí	47 mm
Otvorený tvar	ploché
Norma	DIN ISO 5745
Norma	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Prevedenie čelustí	vnútorná strana zdrsená
Rukoväť	Viaczložkový plášť
Materiál Kliešte	Chróm-vanadiová oceľ

Povrch Kliešte	chrómovaná
Druh produktu	Ploché kliešte