

**Garant**

**Ploché zaoblené kliešte rovné, chrómované, s opláštenými rukoväťami,  
Celková dĺžka: 160mm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	713040 160
GTIN	4045197373540
Trieda položky	71B

**Popis****Prevedenie:**

Obzvlášť dlhé čeluste s oválnymi hrotmi. Indukčne kalené rezné hrany (cca 61 HRC), vhodné na tvrdý a mäkký drôt. Čeluste sú zdrsnené z vnútornej strany.

Chrómované kliešte, rukoväťe s ergonomicky optimalizovaným viaczložkovým plášťom, s dobre uchopiteľným povrchom z materiálu **Haptoprene**.

**Norma:**

**DIN ISO 5745**

**Materiál:**

Chróm-vanadiová oceľ, zápusťkovo kovaná a kalená v oleji.

**Technický opis**

Celková dĺžka	160 mm
Dĺžka čelustí	50 mm
Rukoväť	Viaczložkový plášť s dobre uchopiteľným povrchom Haptoprene
Otvorený tvar	zaoblené špicaté, rovné
Norma	<b>DIN ISO 5745</b>
Vlastnosť čelustí	Indukčne kalené rezné hrany (cca 60 HRC)

Prevedenie čelustí	vnútorná strana zdrsnená
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	chrómovaná
Druh produktu	Multifunkčné kliešte