

**Čepel' 6 mm 6-hranná, Šest'hran: 2,5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	659920 2,5
GTIN	7610733201440
Trieda položky	63D

Popis**Prevedenie:**

Čepel' vyrobená zo špeciálnej chróm-vanádiovkej zliatiny s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou. Niklovaný a chrómovaný povrch, čierny hrot.

Vhodné pre:

Momentové skrutkovače č. 659906 (do kat. 53) / 659908 (do kat. 53) / 659911 veľ. 80; 250; 500 (do kat. 48) / 659912 **veľ. 200; 500** / 659918 / 659956 veľ. 200; 500 / 659957 veľ. 200; 500 / 659958 veľ. 200; 500 a montážne sortimenty skrutkovačov č. 625441 / 667532 / 667551 / 667601 / 667615.

Technický opis

Šest'hran	2,5 mm
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Úžitková dĺžka	90 mm
Celková dĺžka	170 mm
Druh produktu	Skrutkovač – násada