

HSS závitníkový bit, pre závit: M4



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	676307 M4
GTIN	4013288119087
Trieda položky	63H

Popis

Prevedenie:

1/4-palcová šesťhranná stopka podľa normy DIN 3126 C 6,3.

Výhoda:

Rýchlejšie a jednoduchšia výmena vrtákov, záhlbníkov alebo skrutkovacích bitov.

Použitie:

Ideálna na opravy a montážne práce pri mobilnom použití.

Technický opis

Dĺžka stopky	14 mm
Stúpanie	0,7 mm
Celková dĺžka	36 mm
pre závit	M4
Bit-šesťhranná stopka	C 6,3
Druh závit	M
Rezný materiál	HSS
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Použitie pri type otvora	až 1xD pri priechodnom otvore
Druh produktu	Závitníkový bit

