

**Čepel' 6 mm plochá, Šírka čepele: 5,5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	659928 5,5
GTIN	7610733225125
Trieda položky	63D

Popis**Prevedenie:**

Čepel' vyrobená zo špeciálnej chróm-vanádiovvej zliatiny s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou. Niklovaný a chrómovaný povrch, čierny hrot.

Vhodné pre:

Momentové skrutkovače č. 659906 (do kat. 53) / 659908 (do kat. 53) / 659911 veľ. 80; 250; 500 (do kat. 48) / 659912 **veľ. 200; 500** / 659918 / 659956 veľ. 200; 500 / 659957 veľ. 200; 500 / 659958 veľ. 200; 500 a montážne sortimenty skrutkovačov č. 625441 / 667532 / 667551 / 667601 / 667615.

Technický opis

Výstupný profil	Plochý skrutkovač
Označenie čepelí	3
Celková dĺžka	180 mm
Šírka čepele	5,5 mm
Úžitková dĺžka	100 mm
Hrúbka reznej hrany	0,8 mm
Druh produktu	Skrutkovač – násada