



**Ploché zaoblené kliešte rovné, chrómované, s opláštenými rukoväťami,
Celková dĺžka: 125mm**



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	713100 125
GTIN	4003773043065
Trieda položky	73F

Popis

Prevedenie:

Obzvlášť dlhé čeluste s oválnymi hrotmi. Indukčne kalené rezné hrany (cca 61 HRC), vhodné na tvrdý a mäkký drôt. Čeluste sú zdrsnené z vnútornej strany.

Kliešte chrómované. Elastické presné hroty odolné proti krúteniu. Rukoväti s plastovým poťahom.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, zápusťkovo kovaná a kalená v oleji.

Technický opis

Celková dĺžka	125 mm
Dĺžka čelustí	27 mm
Rukoväť	s plastovým poťahom
Otvorený tvar	zaoblené špicaté, rovné
Norma	DIN ISO 5745
Vlastnosť čelustí	Indukčne kalené rezné hrany (cca 60 HRC)

Prevedenie čelustí	vnútorná strana zdrsnená
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	chrómovaná
Druh produktu	Multifunkčné kliešte