

**Garant****Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele,  
Maximálny ťahovací moment: 200****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	659906 200
GTIN	4045197611222
Trieda položky	61E

**Popis****Prevedenie:**

**Výkonná rukoväť** s protišmykovým povrchom **Haptoprene®**, ktorý je šetrný k pokožke, umožňuje jednoduchý prenos požadovaného krútiaceho momentu aj s **mokrými alebo mastnými rukami**. Pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu sa skrutkovač počuteľne aj viditeľne spustí a je okamžite znova pripravený na použitie. Uvoľňovací moment je vyšší ako ťahovací moment (ochrana proti preťaženiu).

Nastavenie požadovaného krútiaceho momentu pomocou nastavovacieho kolieska na konci rukoväti. Aretácia zabraňuje neúmyselnému nastaveniu. Ľahko čitateľná mikrometrická stupnica, chránená pred znečistením. Na **upínanie výmenných čepelí 6 mm** (č. 659920 – 659928).

**Norma:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Upozornenie:**

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.

**Technický opis**

vhodné výmenné čepele	6 mm
Členenie stupnice 1 dielik =	5 cNm
Ukazovateľ	analogová
Maximálny ťahovací moment	200 cNm
Presnosť merania krútiaci moment	±6 %

Rozsah krútiaceho momentu	40 - 200 cNm
Rozsah krútiaceho momentu	0,4 - 2 Nm
Forma pripojenia	vymeniteľná čepeľ
Celková dĺžka L	124 mm
Spätná väzba	s vypínaním
Norma	DIN EN ISO 6789
Odčítanie s možnosťou prepínania	Nm
Nastavenie hodnoty spúšťania	s nastavovacou stupnicou
Hmotnosť	97 g
Princíp spúšťania	mechanická klzná spojka
Merací proces	Krútiaci moment
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania	nastaviteľné
Kalibrácia	O1
Smer vŕahovania	uťahovanie doprava
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Údaje protokolovateľné	nie
Meracia technika	mechanický
Signalizácia spustenia	haptická
Signalizácia spustenia	akustická
Maximálny Ø	35 mm
Pevne nastavený krútiaci moment	nie
Druh produktu	Momentový skrutkovač

## Služby

KalibráciaMomentové kľúče Maximálny uťahovací moment 400	020010 400
KalibráciaMomentový skrutkovač Maximálny uťahovací moment 0,04-20	020200 0,04-20

## Príslušenstvo

Elektronická skúšačka momentových skrutkovačov „TST“  
Maximálny ťahovací moment 2

---

654300 2