



**Ploché zaoblené kliešte rovné, chrómované, s opláštenými rukoväťami,
Celková dĺžka: 140mm**



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	713100 140
GTIN	4003773035015
Trieda položky	73F

Popis

Prevedenie:

Obzvlášť dlhé čeluste s oválnymi hrotmi. Indukčne kalené rezné hrany (cca 61 HRC), vhodné na tvrdý a mäkký drôt. Čeluste sú zdrsnené z vnútornej strany.

Kliešte chrómované. Elastické presné hroty odolné proti krúteniu. Rukoväťe s viaczožkovým opláštením.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, zápusťkovo kovaná a kalená v oleji.

Technický opis

Celková dĺžka	140 mm
Dĺžka čelustí	42 mm
Rukoväť	Viaczožkový plášť
Otvorený tvar	zaoblené špicaté, rovné
Norma	DIN ISO 5745
Vlastnosť čelustí	Indukčne kalené rezné hrany (cca 60 HRC)

Prevedenie čelustí	vnútorná strana zdrsnená
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	chrómovaná
Druh produktu	Multifunkčné kliešte