



## HSS závitníkový bit, pre závit: M8



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	676307 M8
GTIN	4013288119131
Trieda položky	63H

### Popis

**Prevedenie:**

1/4-palcová šesťhranná stopka podľa normy DIN 3126 C 6,3.

**Výhoda:**

Rýchlejšie a jednoduchšia výmena vrtákov, záhlbníkov alebo skrutkovacích bitov.

**Použitie:**

Ideálna na opravy a montážne práce pri mobilnom použití.

### Technický opis

Celková dĺžka	40 mm
Stúpanie	1,25 mm
Dĺžka stopky	14 mm
pre závit	M8
Bit-šesťhranná stopka	C 6,3
Druh závit	M
Rezný materiál	HSS
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Použitie pri type otvora	až 1×D pri priechodnom otvore
Druh produktu	Závitníkový bit

