

**Bit stupňovitého vrtáka, Rozsah úrovní vrtania: 4-20mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	676305 4-20
GTIN	4013288119155
Trieda položky	63H

**Popis****Prevedenie:**

1/4-palcová šesťhranná stopka podľa normy DIN 3126 C 6,3.

9 stupňov vrtania po **2 mm** stúpajúco, možnosť použitia v materiáli s hrúbkou do 4 mm. S odlamovačom hrán (odihľovačom plechov) na Ø 10 pre plechy s hrúbkou 1 mm.

**Výhoda:**

Rýchlejšie a jednoduchšia výmena vrtákov, záhlbníkov alebo skrutkovacích bitov.

**Použitie:**

Ideálna na opravy a montážne práce pri mobilnom použití.

**Technický opis**

Rozsah úrovní vrtania	4 - 20 mm
Počet úrovní vrtania	9
Dĺžka stopky	20 mm
maximálna hrúbka plechu	4 mm
Výška stupňa/úrovne	4 mm
Celková dĺžka	67 mm
Stúpanie	2 mm
Bit-šesťhranná stopka	C 6,3
Označenie výrobcu	843
Rezný materiál	HSS

Druh produktu

Bit stupňovitého vrtáka