



**Ploché zaoblené kliešte rovné, chrómované, s opláštenými rukoväťami,
Celková dĺžka: 160mm**



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 713100 160 |
| GTIN | 4003773022817 |
| Trieda položky | 73F |

Popis

Prevedenie:

Obzvlášť dlhé čeluste s oválnymi hrotmi. Indukčne kalené rezné hrany (cca 61 HRC), vhodné na tvrdý a mäkký drôt. Čeluste sú zdrsnené z vnútornej strany. Kliešte chrómované. Elastické presné hroty odolné proti krúteniu. Rukoväte s viaczožkovým opláštením.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, zápusťkovo kovaná a kalená v oleji.

Technický opis

| | |
|--------------------|--|
| Celková dĺžka | 160 mm |
| Dĺžka čelustí | 50 mm |
| Rukoväť | Viaczožkový plášť |
| Otvorený tvar | zaoblené špicaté, rovné |
| Norma | DIN ISO 5745 |
| Vlastnosť čelustí | Indukčne kalené rezné hrany (cca 60 HRC) |
| Prevedenie čelustí | vnútorná strana zdrsnená |

| | |
|---------------|----------------------|
| Materiál | Chróm-vanadiová oceľ |
| Povrch | chrómovaná |
| Druh produktu | Multifunkčné kliešte |