



Sortiment bitov s ovládacím nástrojom 31-dielne



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 676150 |
| GTIN | 4013288144652 |
| Trieda položky | 63H |

Popis

Prevedenie:

Zostavené súpravy Kraftform Kompakt® na praktické použitie, zložené z bitov a ovládacieho nástroja na **ručné a strojné použitie**. Rukoväť skrutkovača **Kraftform** s rýchlopínačom pre bity 1/4 palcov so stopkou C 6,3 a E 6,3.

Obsah:

Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na skrutky Phillips: Č. 675200 2 ks 1/25; 3 ks 2/25; 1 ks 3/25

Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na Pozidriv: Č. 675380 1 ks 1/25; 3 ks 2/25; 1 ks 3/25

Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na vnútorný šesťhran: 1 ks 675240 Vel. 3; 4; 5; 6; 8

Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, pre vnútorné Torx®: 1 ks vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na vnútorné Torx® s kolíkom: 1 ks 675350 Vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30

Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na drážku: 1 ks Vel. 1,0x5,5

Adaptér: 1 ks 1/4 palca vnútorný štvorhran – 1/4 palca bitový upínač

Spojovacia stopka „Rapidaptor“: 1 ks Č. 675020 Vel. 6,3K

Račna na bity 1/4 palca: 1 ks č. 676645

Technický opis

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| Výstupný profil | Plochý skrutkovač |
| Výstupný profil | 6-hranný skrutkovač |
| Výstupný profil | skrutkovač na skrutky TORX® |

| | |
|-------------------|---------------------------------------|
| Výstupný profil | skrutkovač na skrutky TORX® s otvorom |
| Výstupný profil | Skrutkovač na skrutky Phillips |
| Výstupný profil | Skrutkovač Pozidriv |
| Označenie výrobcu | Bit-Check 30 Zyklop Mini 1 |
| Počet dielov | 31 |
| Aktivačné náradie | Račňa na bity 1/4 palca |
| Druh produktu | Bitový nástroj |

Príslušenstvo

| | |
|---|-------------|
| Bit pre skrutky Torx®, 1/4 palca C 6,3s otvorom Profil Torx® TX30 | 675350 TX30 |
| Bit pre šesťhran, 1/4 palca C 6,3Profil Hex-Plus Šesťhran 8 | 675240 8 |
| Bit pre šesťhran, 1/4 palca C 6,3Profil Hex-Plus Šesťhran 3 | 675240 3 |
| Bit pre skrutky Torx®, 1/4 palca C 6,3s otvorom Profil Torx® TX15 | 675350 TX15 |
| Bit pre skrutky Torx®, 1/4 palca C 6,3s otvorom Profil Torx® TX25 | 675350 TX25 |
| Bit pre Phillips, 1/4 palca C 6,3, s torznou zónou Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 3/25 | 675200 3/25 |
| Bit pre skrutky Torx®, 1/4 palca C 6,3s otvorom Profil Torx® TX10 | 675350 TX10 |
| Bit pre skrutky Torx®, 1/4 palca C 6,3s otvorom Profil Torx® TX20 | 675350 TX20 |
| Bit pre Phillips, 1/4 palca C 6,3, s torznou zónou Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 1/25 | 675200 1/25 |
| Skrutkovací hrot pre Pozidriv, 1/4 palca C 6,3, s torznou zónoutvrdá Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 1/25 | 675380 1/25 |
| Bit pre Phillips, 1/4 palca C 6,3, s torznou zónou Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 2/25 | 675200 2/25 |
| Bit pre šesťhran, 1/4 palca C 6,3Profil Hex-Plus Šesťhran 6 | 675240 6 |

| | |
|--|-------------|
| Račňový kľúč pre skrutkovacie hroty 1/4 palca skrutkovacie hroty C 6,3 a E 6,3 Typ 1/4 | 676645 1/4 |
| Skrutkovací hrot pre Pozidriv, 1/4 palca C 6,3, s torznou zónou tvrdá Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 2/25 | 675380 2/25 |
| Skrutkovací hrot pre Pozidriv, 1/4 palca C 6,3, s torznou zónou tvrdá Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 3/25 | 675380 3/25 |
| Bit pre šesťhran, 1/4 palca C 6,3 Profil Hex-Plus Šesťhran 4 | 675240 4 |
| Stopka s magnetom / rýchlo-spojka Stopka-šesťhran 6,3K | 675020 6,3K |
| Bit pre šesťhran, 1/4 palca C 6,3 Profil Hex-Plus Šesťhran 5 | 675240 5 |