



6 mm čepel' s magnetom so 1/4 palca upínaním skrutkovacích hrotov, Celková dĺžka: 140mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	659925 140
GTIN	7610733220861
Trieda položky	63D

Popis

Prevedenie:

Čepel' vyrobená zo špeciálnej chróm-vanádovej zliatiny s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou. Niklovaný a chrómovaný povrch.

Vhodné pre:

Momentové skrutkovače č. 659906 (do kat. 53) / 659908 (do kat. 53) / 659911 veľ. 80; 250; 500 (do kat. 48) / 659912 **veľ. 200; 500** / 659918 / 659956 veľ. 200; 500 / 659957 veľ. 200; 500 / 659958 veľ. 200; 500 a montážne sortimenty skrutkovačov č. 625441 / 667532 / 667551 / 667601 / 667615.

Technický opis

Celková dĺžka	140 mm
Úžitková dĺžka	60 mm
Uchytenie bitu	D 6,3
Uchytenie bitu	F 6,3
Druh produktu	Skrutkovač – násada