



## Závitníkové bity v pevnom puzdre, 7-dielna sada



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	676309
GTIN	4013288117359
Trieda položky	63H

### Popis

**Prevedenie:**

1/4-palcová šesťhranná stopka podľa normy DIN 3126 C 6,3.

**Výhoda:**

Rýchlejšie a jednoduchšia výmena vrtákov, záhlbníkov alebo skrutkovacích bitov.

**Použitie:**

Ideálna na opravy a montážne práce pri mobilnom použití.

**Obsah:**

Závitníkové bity: Č. 676307 1 ks Veľ. M3; M4; M5; M6; M8; M10

Spojovacia stopka „Rapidaptor“: 1 ks podobný Č. 675020 Veľ. 6,3K (bez magnetu)

### Technický opis

Počet dielov	7
Počet závitníkov	6
Druh závitu	M
Rezný materiál	HSS

Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Použitie pri type otvoru	až 1×D pri priechodnom otvore
Druh produktu	Závitníkový bit

### Príslušenstvo

HSS závitníkový bit pre závit M8	676307 M8
HSS závitníkový bit pre závit M4	676307 M4
Stopka s magnetom / rýchlo-spojka Stopka-šesťhran 6,3K	675020 6,3K
HSS závitníkový bit pre závit M5	676307 M5
HSS závitníkový bit pre závit M3	676307 M3
HSS závitníkový bit pre závit M10	676307 M10
HSS závitníkový bit pre závit M6	676307 M6