



## HSS kombinovaný závitník, pre závit: M8



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	676306 M8
GTIN	4013288118936
Trieda položky	63H

### Popis

#### Prevedenie:

1/4-palcová šesťhranná stopka podľa normy DIN 3126 C 6,3.

#### Výhoda:

Rýchlejšie a jednoduchšia výmena vrtákov, záhlbníkov alebo skrutkovacích bitov.

#### Použitie:

Ideálna na opravy a montážne práce pri mobilnom použití.

#### 1 nástroj pre 3 pracovné postupy:

vrtanie otvorov pod závit – rezanie závitov – odhrotovanie/zahlbovanie.

**Použitie vo vrtačke s chodom doprava a doľava.**

### Technický opis

Ø špirálovitého vrtáku	6,8 mm
Stúpanie	1,25 mm
pre závit	M8
Dĺžka otvoru a	11 mm
Celková dĺžka	51 mm
Dĺžka stopky	12 mm
Označenie výrobcu	847 HSS
Druh závit	M
Rezný materiál	HSS
Uhol špičky	60 Stupeň

Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Použitie pri type otvoru	až 1×D pri priechodnom otvore
Bit-šesťhranná stopka	C 6,3
Druh produktu	Závitníkový bit