

Garant**Momentový skrutkovač bez stupnice, upínanie vymeniteľnej čepele,
Maximálny ťahovací moment: 200****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	659908 200
GTIN	4045197611253
Trieda položky	61E

Popis**Prevedenie:**

Výkonná rukoväť s protišmykovým povrchom **Haptoprene®**, ktorý je šetrný k pokožke, umožňuje jednoduchý prenos požadovaného krútiaceho momentu aj s **mokrými alebo masťnými rukami**. Pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu sa skrutkovač počuteľne aj viditeľne spustí a je okamžite znova pripravený na použitie. Uvoľňovací moment je vyšší ako ťahovací moment (ochrana proti preťaženiu).

Požadovaný krútiaci moment je možné plynule nastaviť pomocou skúšačky krútiaceho momentu (č. 654300 – 654460) a šesťhranného skrutkovača SW5 (nie je súčasťou dodávky). Výrobné prednastavenie od 20 kusov na 1 veľkosť. Na **upínanie výmenných čepelí 6 mm** (č. 659920 – 659928).

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Upozornenie:

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.

Technický opis

vhodné výmenné čepele	6 mm
Maximálny ťahovací moment	200 cNm
nastavený ťahovací moment	1,2 Nm
Presnosť merania krútiaci moment	±6 %

Rozsah krútiaceho momentu	40 - 200 cNm
Rozsah krútiaceho momentu	0,4 - 2 Nm
Spätná väzba	s vypínaním
Odčítanie s možnosťou prepínania	Nm
Nastavenie hodnoty spúšťania	bez nastavovacej stupnice (potrebná skúšačka)
Merací proces	Krútiaci moment
Princíp spúšťania	mechanická klzná spojka
Forma pripojenia	vymeniteľná čepeľ
Hmotnosť	96 g
Celková dĺžka L	124 mm
Norma	DIN EN ISO 6789
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania	prednastavený
Kalibrácia	O6
Kalibrácia	O7
Smer vťahovania	uťahovanie doprava
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Údaje protokolovateľné	nie
Signalizácia spustenia	haptická
Signalizácia spustenia	akustická
Meracia technika	mechanický
Maximálny Ø	35 mm
Druh produktu	Momentový skrutkovač

Služby

NastavenieMomentový kľúč bez stupnice Typ SET	020080 SET
KalibráciaMomentové kľúče Maximálny uťahovací moment 400	020010 400
Kalibrácia a nastavenieMomentový kľúč bez stupnice Maximálny uťahovací moment 400	020090 400

Kalibrácia a nastavenie Momentový skrutkovač bez
stupnice Maximálny ťahovací moment 0,04-20

020170 0,04-20

Kalibrácia Momentový skrutkovač Maximálny ťahovací
moment 0,04-20

020200 0,04-20

Príslušenstvo

Elektronická skúšačka momentových skrutkovačov „TST“
Maximálny ťahovací moment 2

654300 2