



Sortiment zápusťných bitov v pevnom boxe, 8 kusov



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	676312
GTIN	4013288101587
Trieda položky	63H

Popis

Prevedenie:

1/4-palcová šesťhranná stopka podľa normy DIN 3126 C 6,3.

Výhoda:

Rýchlejšie a jednoduchšia výmena vrtákov, záhlbníkov alebo skrutkovačích bitov.

Použitie:

Ideálna na opravy a montážne práce pri mobilnom použití.

Obsah:

Bity záhlbníka s kuželovou s hlavou, s 3 reznými hranami: Č. 676310 1 ks Veľ. 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

Násady skrutkovačov: 1 ks č. 676410

Spojovacia stopka „Rapidaptor“: 1 ks podobný Č. 675020 Veľ. 6,3K (bez magnetu)

Technický opis

Počet záhlbníkov	6
Počet rezných hrán Z	3
Počet dielov	8

Uhol záпустného hrotu	90 Stupeň
Rezný materiál	HSS
Norma	DIN 335 C
Druh produktu	Stupňovitý a kuželový záhlbník

Príslušenstvo

Stopka s magnetom / rýchlo-spojka Stopka-šesťhran 6,3K	675020 6,3K
Záhlbník, trojhranný Vonkajší Ø 20,5	676310 20,5
Záhlbník, trojhranný Vonkajší Ø 6,3	676310 6,3
Záhlbník, trojhranný Vonkajší Ø 16,5	676310 16,5
Záhlbník, trojhranný Vonkajší Ø 8,3	676310 8,3
Záhlbník, trojhranný Vonkajší Ø 12,4	676310 12,4
Záhlbník, trojhranný Vonkajší Ø 10,4	676310 10,4