



Sortiment bitov s ovládacím nástrojom 32-dielne, Typ: M



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	676100 M
GTIN	4013288157027
Trieda položky	63H

Popis

Prevedenie:

Zostavené súpravy Kraftform Kompakt® na praktické použitie, zložené z bitov a ovládacieho nástroja **na ručné a strojné použitie. Rukoväť skrutkovača** Kraftform s rýchlopínačom pre bity 1/4 palca so stopkou C 6,3 a E 6,3.

Použitie:

Štandardné profily na bežné skrutkové spoje.

Obsah:

Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na skrutky Phillips: Č. 675200 3 ks Vel. 1/25; 2/25; 3/25

Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na Pozidriv: Č. 675220 3 ks Vel. 1/25; 2/25; 3/25

Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na vnútorný šesťhran: Č. 675240 1 ks Vel. 4; 5; 6

Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na vnútorné Torx® s kolíkom: Č. 675350 1 ks Vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na drážku: 1 ks Vel. 0,6x4,5; 1,0x5,5; 1,2x6,5

Rukoväť skrutkovača: 1 ks Č. 676410 s „Rapidaptor“ rýchlovýmenným skľučovadlom C/E 6,3

Spojovacia stopka „Rapidaptor“: 1 ks Č. 675020 Vel. 6,3K

Technický opis

Výstupný profil	Plochý skrutkovač
Výstupný profil	skrutkovač na skrutky TORX® s otvorom
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Výstupný profil	Skrutkovač Pozidriv
Výstupný profil	Skrutkovač na skrutky Phillips
Označenie výrobcu	KK 70 Allround
Počet dielov	32
Aktivačné náradie	Rukoväť skrutkovača
teleskopická čepeľ zasunuteľná do rukoväti	nie
Druh produktu	Bitový nástroj

Príslušenstvo

Skrutkovací hrot pre Pozidriv, 1/4 palca C 6,3, s torznou zónou Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 1/25	675220 1/25
Bit pre skrutky Torx®, 1/4 palca C 6,3s otvorom Profil Torx® TX25	675350 TX25
Bit pre Phillips, 1/4 palca C 6,3, s torznou zónou Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 2/25	675200 2/25
Bit pre Phillips, 1/4 palca C 6,3, s torznou zónou Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 3/25	675200 3/25
Skrutkovací hrot pre Pozidriv, 1/4 palca C 6,3, s torznou zónou Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 2/25	675220 2/25
Držiak skrutkovača Kraftform pre 1/4 palca skrutkovacie hroty C 6,3 a E 6,3s rýchlovýmenným skľučovadlom Upínací šesťhran 6,3	676410 6,3
Bit pre šesťhran, 1/4 palca C 6,3Profil Hex-Plus Šesťhran 4	675240 4
Bit pre Phillips, 1/4 palca C 6,3, s torznou zónou Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 1/25	675200 1/25
Bit pre šesťhran, 1/4 palca C 6,3Profil Hex-Plus Šesťhran 5	675240 5
Bit pre šesťhran, 1/4 palca C 6,3Profil Hex-Plus Šesťhran 6	675240 6

Bit pre skrutky Torx®, 1/4 palca C 6,3s otvorom Profil Torx® TX30	675350 TX30
Bit pre skrutky Torx®, 1/4 palca C 6,3s otvorom Profil Torx® TX15	675350 TX15
Skrutkovací hrot pre Pozidriv, 1/4 palca C 6,3, s torznou zónou Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 3/25	675220 3/25
Bit pre skrutky Torx®, 1/4 palca C 6,3s otvorom Profil Torx® TX20	675350 TX20
Bit pre skrutky Torx®, 1/4 palca C 6,3s otvorom Profil Torx® TX40	675350 TX40
Bit pre skrutky Torx®, 1/4 palca C 6,3s otvorom Profil Torx® TX10	675350 TX10
Stopka s magnetom / rýchlo-spojku Stopka-šesťhran 6,3K	675020 6,3K