



## Čepel' 6 mm 6-hranná, Šest'hran: 2mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	659920 2
GTIN	7610733209309
Trieda položky	63D

### Popis

#### Prevedenie:

**Čepel'** vyrobená zo špeciálnej chróm-vanádiovkej zliatiny s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou. Niklovaný a chrómovaný povrch, čierny hrot.

#### Vhodné pre:

Momentové skrutkovače č. 659906 (do kat. 53) / 659908 (do kat. 53) / 659911 veľ. 80; 250; 500 (do kat. 48) / 659912 **veľ. 200; 500** / 659918 / 659956 veľ. 200; 500 / 659957 veľ. 200; 500 / 659958 veľ. 200; 500 a montážne sortimenty skrutkovačov č. 625441 / 667532 / 667551 / 667601 / 667615.

### Technický opis

Šest'hran	2 mm
Úžitková dĺžka	80 mm
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Celková dĺžka	160 mm
Druh produktu	Skrutkovač – násada