



HSS kombinovaný závitník, pre závit: M10



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	676306 M10
GTIN	4013288118943
Trieda položky	63H

Popis

Prevedenie:

1/4-palcová šesťhranná stopka podľa normy DIN 3126 C 6,3.

Výhoda:

Rýchlejšie a jednoduchšia výmena vrtákov, záhlbníkov alebo skrutkovacích bitov.

Použitie:

Ideálna na opravy a montážne práce pri mobilnom použití.

1 nástroj pre 3 pracovné postupy:

vrtanie otvorov pod závit – rezanie závitov – odhrotovanie/zahlbovanie.

Použitie vo vrtačke s chodom doprava a doľava.

Technický opis

Stúpanie	1,5 mm
Dĺžka otvoru a	15 mm
pre závit	M10
Celková dĺžka	59 mm
Dĺžka stopky	12 mm
Ø špirálovitého vrtáku	8,5 mm
Označenie výrobcu	847 HSS
Druh závit	M
Rezný materiál	HSS
Uhol špičky	60 Stupeň

Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Použitie pri type otvoru	až 1×D pri priechodnom otvore
Bit-šesťhranná stopka	C 6,3
Druh produktu	Závitníkový bit