



Držiak skrutkovača so 1/4 palca skrutkovacími hrotmi Teleskopická násada a magnet



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	676555
GTIN	4013288192127
Trieda položky	63H

Popis

Prevedenie:

Rukoväť Kraftform s integrovaným zásobníkom na bity vrátane 6 kusov bitov C 6,3 a uchytenia na 1/4-palcové bity so silným permanentným magnetom.

V rukoväti **sa nachádza zasúvateľná teleskopická čepeľ** (100 mm).

Teleskopická čepeľ sa dá odobrať a použiť ako spojovacia stopka na skrutkovači.

Vhodné pre:

1/4 palcové bity so stopkou C 6,3.

Obsah:

Každý 1 kus:

na rovnú drážku, veľ. 5,5; 6,5

pre Phillips, č. 675310 veľ. 1/25; 2/25

pre Pozidriv, č. 675320 veľ. 1/25; 2/25

Technický opis

Celková dĺžka	143 - 189 mm
Výstupný profil	Skrutkovač Pozidriv
Výstupný profil	Plochý skrutkovač
Výstupný profil	Skrutkovač na skrutky Phillips
Označenie výrobcu	Kraftform Kompakt 28 SB
Uchytenie bitu	D 6,3

s rukovětou s račňou	nie
s teleskopickou stopkou	áno
vrát. bitov	áno
Integrovaný zásobník bitov	áno
Druh produktu	Bitový nástroj

Príslušenstvo

Bit pre skrutky Schlitz, 1/4 palca C 6,3 Šírka čepele 5,5	675250 5,5
Bit pre skrutky Pozidriv, 1/4 palca C 6,3 Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 1/25	675320 1/25
Bit pre skrutky Pozidriv, 1/4 palca C 6,3 Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 2/25	675320 2/25
Bit pre skrutky Schlitz, 1/4 palca C 6,3 Šírka čepele 6,5	675250 6,5
Bit pre skrutky Phillips, 1/4 palca C 6,3 Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 1/25	675310 1/25
Bit pre skrutky Phillips, 1/4 palca C 6,3 Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 2/25	675310 2/25